

Technische Informationen

Stand: Oktober 2024 – technische Änderungen vorbehalten



WEEE-Reg.-Nr.
DE 98021917



LED Signalsäule WL 2-232-60-24-GN-BL

Zweiflammige LED-Signalsäule mit integrierter RS232 Schnittstelle.
Satiniertes Acrylglas ersetzt eingefärbte Kalotten. Hohe Kontrastwirkung.
Beständig gegen Öl und zahlreiche Chemikalien.
Elektronische Strombegrenzung und Überspannungsschutz. Sockel und Deckel aus Geschliffenem V2A Edelstahl.

Betriebsspannung: **24 VDC**

Signalfarben: **C1 = GRÜN, C2 = BLAU**

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 140 mm
Höhe Signalelemente 50 mm

Schutzklasse: IP 65



Betriebsspannung: 24 VDC.

Stromaufnahme: 40 mA max je Farbe.

Material: Leuchtsäule aus satiniertem Acrylglas.
Deckel und Sockel aus Edelstahl, geschliffen (240er Korn).

Leuchtmittel: 12 LED je Farbe. Lebensdauer ca. 100.000 Betriebsstunden

Anschluss: Federkraftklemmen



RS232 Protokoll

Allgemein

Die Steuerung empfängt Befehle über die serielle Schnittstelle mit einem ASCII-Protokoll.
Sie befindet sich dabei immer im Slave-Modus, wartet also auf einen Befehl und führt diesen aus.
Die Kommandos werden mit einem Zeilenumbruch (LF oder CR+LF) abgeschlossen.
Die Antwort bei einem gültigen Befehl ist entweder "OK" oder die beschriebene Ausgabe.
Bei den Befehlen wird Groß-Kleinschreibung nicht unterschieden.

Es werden bis zu 4 Leuchtmodule unterstützt.
Die Default-Blinkzeiten sind 500ms an und 500ms aus.
Einstellungen werden ohne Spannung zurückgesetzt.

Modul1: GRÜN

Modul 2: BLAU

Schnittstellenkonfiguration

8 Datenbits
1 Startbit
1 Stoppbit
keine Parität
keine Flusskontrolle
Baudraten 300,1200,2400,9600,19200,57600 und 115200.

Die Baudrate wird mit dem 3-Bit-Dipschalter eingestellt und kann jederzeit während des Betriebes geändert werden:

DIP-Code 1-3	Baudrate
000	9600
100	300
010	1200
110	2400
001	9600
101	19200
011	57600
111	115200

Kommandos

Kommando	Beschreibung
set=x,on	Modul x (1..4) an, Beispiel set=2,on
set=x,off	Modul x (1..4) aus
set=x,blink	Modul x (1..4) blinkend
set=x,blink_invers	Modul x (1..4) invers blinkend
set=x,flash	Modul x (1..4) blitzend
set=x,y	Modul x (1..4) für y Millisekunden an (max. 65000)
reset	alles aus, Blinkzeiten wieder auf Defaultwerte
blink_time_on=x	Blinkzeit EIN in ms für alle Module
blink_time_off=x	Blinkzeit AUS in ms für alle Module
blink_time=x,y,z	Blinkzeiten an und aus für Modul 1..4 x=Modul (1..4) y=Blinkzeit ein in ms z=Blinkzeit aus in ms
status	Statusabfrage, Antwort: status=Zustand Modul 1,Modul 2,Modul 3,Modul 4 Beispiel: status=0,1,2,0 Zustandscodes siehe unten.
set_all=M1,M2,M3,M4	Alles mit einem Befehl setzen, Beispiel: set=2,0,0,1 Zustandscodes siehe unten.
test	Testen der Kommunikation, es wird nur mit OK geantwortet.
version	Gibt die Version aus.

Die Zustände der Module für die Kommandos `set_all` und `status` werden folgendermaßen codiert:

<i>Zustand</i>	<i>Code</i>
aus	0
an	1
blinken	2
blitzen	3
invers blinken	4

Blinksynchronisation

Nach Reset laufen alle Blinktimer synchron. Die Befehle `blink_time_on` und `blink_time_off` bewirken ebenfalls eine Synchronisation. Wird die Blinkzeit für ein Modul individuell mit `blink_time` eingestellt, so werden alle Blinktimer zurückgesetzt. Damit kann verhindert werden, dass verschieden schnell blinkende Module "wild durcheinander" blinken.

Mit "invers blinken" kann eine Wechselblinkfunktion realisiert werden.


Kommunikationstest

Die Verfügbarkeit der Verbindung und des Moduls kann mit dem Befehl "test" erfolgen. Hierbei wird nur mit "OK" geantwortet, jedoch keine Aktion ausgeführt.

Demoprogramm

Mit "rs232comm" kann die Kommunikation an einem PC getestet werden. Es sind einige Steuerbefehle als Beispiel konfiguriert. Die Beispielbefehle können angepasst werden.

Die Software „rs232comm“ steht auf unserer Internetseite zum Download bereit.



Bestellhinweis

Unsere Signalgeräte sind grundsätzlich in allen Farbkombinationen sowie in den Betriebsspannungen 12 VDC oder 24 VDC lieferbar.

Und so setzt sich die Bestellbezeichnung zusammen:

WL 2-232	-	60	-	24	-	GN	-	BL
Typ		Durchmesser Signalstufen		Spannung VDC		Signalfarbe 1		Signalfarbe 2

Durchmesser der optischen Signalstufen:
60 oder 100 mm.

Spannungsversorgung:
12 VDC oder 24 VDC.

Kürzel der optischen Signalstufen:
RD = ROT, YE = GELB, GN = GRÜN, BL = BLAU, WT = WEIß